

## АЭРОЗОЛЬНАЯ ЭМАЛЬ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ И ПРОФНАСТИЛА • ЦВЕТ ПО КАТАЛОГУ RAL • DECORIX® • 520 мл

### Лист технической информации

#### НАЗНАЧЕНИЕ

Высококачественная АКРИЛОВАЯ ЭМАЛЬ DECORIX® предназначена для защитного и декоративного окрашивания металлических поверхностей, в том числе, для ремонтного окрашивания дефектов покрытия, возникших при монтаже металлических изделий. Применяется для ремонтного окрашивания металлочерепицы, систем водостоков, профнастила, металлического сайдинга и других видов металлических изделий. Аэрозольная эмаль удобна для окрашивания небольших поверхностей и труднодоступных мест. Эмаль обладает высокой устойчивостью к механическим воздействиям, образует гладкое полуглянцевое покрытие, устойчивое к выцветанию и атмосферным осадкам.

#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ

1. Не применять вблизи работающих нагревательных приборов, источников открытого огня, искр.
2. Поверхность очистить, обезжирить и просушить. Для улучшения эксплуатационных характеристик используйте аэрозольную грунтовку DECORIX®.
3. Перед началом работ баллон тщательно взболтать в течение 1–2 минут, нанести пробный слой на небольшой участок для проверки основы на совместимость с эмалью.
4. Наносить при температуре воздуха от +10°C до +30°C равномерными движениями с расстояния 25–30 см в 2–3 тонких слоя с сушкой между слоями не менее 30 минут.
5. Невысохшую эмаль удалять растворителем, высохшую – смывкой для краски DECORIX®.

#### ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить в прохладном, сухом, проветриваемом помещении вдали от источников огня и тепла. Предохранять баллон от сдавливания, ударов и прямых солнечных лучей. Температура хранения и транспортирования от –35°C до +50°C! СРОК ХРАНЕНИЯ 10 лет с даты изготовления, указанной на дне баллона.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон под давлением! Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов! Огнеопасно! Во время работы запрещается курить! Не вскрывать и не сжигать баллон после использования! Избегать воздействия статического электричества. При работе применять средства индивидуальной защиты кожи рук (перчатки), органов дыхания (респиратор) и глаз (очки). Аэрозольные пары не вдыхать и избегать попадания эмали на кожу и в глаза. Работать в хорошо проветриваемом помещении! Не разбирать и не давать детям! Не употреблять внутрь!

#### ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При попадании в глаза, немедленно промойте большим количеством воды не менее 15 минут и обратитесь к врачу. При попадании на кожу, тщательно смойте водой с мылом. При затруднении дыхания, прекратить работу и выйти на свежий воздух. При продолжении затруднительного дыхания, немедленно обратиться к врачу и показать баллон.

#### ВНИМАНИЕ!

Потребитель несёт всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с баллоном и его содержимым не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению. Использованный баллон утилизировать на специально отведённых территориях. Товар сертифицирован.

#### ЗНАКИ МАРКИРОВКИ



#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее вещество	Акриловые смолы.
Внешний вид	После высыхания эмаль образует однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность.
Блеск	98,2%
Цвет покрытия	Согласно каталогу цветов.
Температура окружающей среды при нанесении	от +10°C до +30°C
Время высыхания до степени 3, мин	15
Время полного высыхания, ч	24
Стойкость к статическому воздействию жидкостей через 48 ч	> 48
Эластичность плёнки при изгибе, мм	1
Прочность при ударе, масса первичного груза с бойком 1000 ± 10 г, высота падения 40 см	> 40
Расход	2–3 кв. м. Точный расход определяется пробным окрашиванием.
Морозостойкость	да
Срок годности с даты изготовления, лет	10
Класс пожарной опасности	2
Состав	Пигменты, акриловые смолы, наполнитель, смесь органических растворителей.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ

Объём баллона, мл	520
Вес баллона брутто, гр	330
Количество баллонов в коробке, шт.	12
Вес коробки, кг	4,19
Объём коробки, куб. м	0,0124
Размер коробки, мм:	
• высота	206
• ширина	272
• глубина	206



## АЭРОЗОЛЬНАЯ ЭМАЛЬ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ И ПРОФНАСТИЛА • ЦВЕТ ПО КАТАЛОГУ RAL • DECORIX® • 520 мл

### Лист технической информации

#### ПАЛИТРА

НАИМЕНОВАНИЕ ЦВЕТА И АРТИКУЛ	ШТРИХ-КОД БАЛЛОНА	ШТРИХ-КОД КОРОБКИ
Винно-красный / RAL 3005 0137-3005 DX	 4 650070 375018	 1 46 50070 37501 5
Зелёный мох / RAL 6005 0137-6005 DX	 4 650070 375025	 1 46 50070 37502 2
Графитовый серый / RAL 7024 0137-7024 DX	 4 610122 132938	 1 46 10122 13293 5
Шоколадно-коричневый / RAL 8017 0137-8017 DX	 4 650070 375001	 1 46 50070 37500 8
Тёмно-коричневый / RR 32 0137-RR32 DX	 4 610122 133706	 1 46 10122 13370 3