

АЭРОЗОЛЬНАЯ МУЛЬТИ-СМАЗКА 7 В 1 МНОГОЦЕЛЕВАЯ DECORIX® СО SMART-РАСПЫЛИТЕЛЕМ • 520 мл

Лист технической информации

НАЗНАЧЕНИЕ

Мульти-смазка 7 в 1 предназначена для широкого диапазона применения при обслуживании механизмов и соединений в автомобилях, мотоциклах и лодках, садовой и мототехники, замков и петель и т.д. Мульти-смазка очищает, эффективно смазывает и защищает металлические поверхности от коррозии. Предотвращает скрип и восстанавливает подвижность заклинивших деталей. Быстро проникает в ржавые соединения облегчая демонтаж. Очищает и ухаживает за пластмассовыми и металлическими поверхностями. Предотвращает замерзание замочных цилиндров и заглушек.

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Перед использованием баллон тщательно встряхнуть в течение 1 минуты.
2. Нанести с небольшого расстояния и дать впитаться.
3. Оптимальная температура проведения работ от +10°C до +25°C.
4. При нанесении смазки на резиновые уплотнители протереть их мягкой тканью через 5 минут.
5. При опущенной трубке-аппликаторе смазка распыляется широкой струей. Поднять трубку-аппликатор вверх для более точного распыления и для применения в труднодоступных местах.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить в прохладном, сухом и проветриваемом помещении вдали от источников огня, нагревательных приборов и других источников тепла. Предохранять от ударов и действия прямых солнечных лучей. Температура хранения и транспортирования от -35°C до +50°C! При хранении не допускайте сдавливания баллона. СРОК ХРАНЕНИЯ: 8 лет с даты изготовления. Дата изготовления указана на дне баллона.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон под давлением! Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов! Огнеопасно! Во время работы запрещается курить! Не вскрывать и не сжигать баллон после использования! Избегать воздействия статического электричества. При работе применять средства индивидуальной защиты кожи рук (перчатки), органов дыхания (респиратор) и глаз (очки). Аэрозольные пары не вдыхать и избегать попадания мульти-смазки на кожу и в глаза. Работать в хорошо проветриваемом помещении! Не разбирать и не давать детям! Не употреблять внутрь!

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При попадании в глаза, немедленно промойте большим количеством воды не менее 15 минут и обратитесь к врачу. При попадании на кожу, тщательно смойте водой с мылом. При затруднении дыхания, прекратить работу и выйти на свежий воздух. При продолжении затруднительного дыхания, немедленно обратиться к врачу и показать баллон.

ВНИМАНИЕ!

Потребитель несёт всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с баллоном и его содержимым не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению. Использованный баллон утилизировать на специально отведённых территориях. Товар сертифицирован.

ЗНАКИ МАРКИРОВКИ



НОМЕНКЛАТУРА

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА И АРТИКУЛ	ШТРИХ-КОД БАЛЛОНА	ШТРИХ-КОД КОРОБКИ
Мульти-Смазка 7 в 1 многоцелевая • 520 мл 0420-01 DA	4 16 10 12 2 11 3 4 8 7 1	1 46 10 122 13 4 8 7 8



При поднятой вверх трубке-аппликаторе смазка распыляется более точно и применяется в труднодоступных местах.



При опущенной трубке-аппликаторе смазка распыляется широкой струей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Способ нанесения	Распыление.
Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость.
Основа	Минеральные масла.
Пропеллент	Диметиловый эфир.
Плотность при 20°C, г/см³	0,79–1,84
Массовая доля нелетучих веществ, % не менее	42
Температура окружающей среды при нанесении	от +10°C до +25°C
Морозостойкость	Да.
Срок хранения с даты изготовления, лет	8
Класс пожарной опасности	2
Состав	Минеральные масла, органические растворители, пропеллент (диметиловый эфир).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ

Объём баллона, мл	520
Вес баллона брутто, г	320
Количество баллонов в коробке, шт.	12
Вес коробки, кг	4,08
Объём коробки, куб. м	0,00114
Размер коробки, мм:	
• высота	204
• ширина	272
• глубина	206

